


MANUAL DEL PROPIETARIO

ARTICLE n° KMA2900-INT
N.° ART. KMA2900-INT

Para cambiar la posición de la escala de Multi-Mark a una de las tres posiciones que se muestran abajo, sencillamente afloje el tornillo moleteado de latón, vuelva a poner la escala en posición si es necesario y vuelva a apretar el tornillo moleteado.




Posición núm. 1

La primera posición de Multi-Mark™ ajusta la escala a un ángulo de 45°. Esta posición es buena para marcar uniones a inglete como marcos para cuadros o molduras de puertas.



Posición núm. 2


La segunda posición de Multi-Mark™ ajusta la escala a un ángulo de 90°. Está posición es buena para cuadrar sus proyectos y realizar marcas en un ángulo de 90°.




*Pomo montado en la parte trasera de Multi-Mark™

Posición núm. 3


La tercera posición de Multi-Mark™ ajusta la escala a un ángulo de 0°, en línea con la base. Esta posición es buena para usar como micrómetro de profundidad para la sierra de mesa, así como para una herramienta de trazadora general o sencillamente para transferir medidas.



*Pomo montado en la parte trasera de Multi-Mark™



= 21.59cm
Cumulé
Acumulativo



Nivel integrado

Nivel integrado

La herramienta Multi-Mark™ cuenta con un pequeño nivel integrado que es idóneo para nivelar el marco de un cuadro.